




Egyutas érzékelő vevő

ORE-V/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OR0002

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 2

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67



Egyutas érzékelő vevő

ORE-V/6M

Tesztek / engedélyek	
MTTF	[év] 49633
Mechanikai adatok	
Súly	[g] 0,095
Ház	téglatest kialakítású
Anyagok	PPO módosított
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20212
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Csatlakozás	



WH = Érszínek :
screen = fehér
árnyékolás