




Tárgyreflexiós optikai érzékelő

ORT-V

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők	
Ház	téglatest kialakítású
Felhasználási terület	
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok	
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Kimenetek	
Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Érzékelési távolság [mm]	< 300; (fehér papír 200 x 200 mm)
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	25 x 10 x 15
Anyagok	PPO módosított
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20212
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db




Tárgyreflexiós optikai érzékelő

ORT-V

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Csatlakozás



1 = adó
 2 = vevő
 Érszínek :
 RD = piros
 WH = fehér
 screen = árnyékolás