


Egyutas érzékelő adó

ORS-V/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
-----	-----------------------



Egyutas érzékelő adó

ORS-V/6M

Méretek	[mm]	25 x 10 x 15
Anyagok		PPO módosított

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20212
--------------------	---------------------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Csatlakozás



RD =
screen =

Érszínek :
piros
árnyékolás