




Egyutas érzékelő adó

OSS-000A



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Áramfelvétel	[mA]	18
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 20
Beállítható tartomány		nem



Egyutas érzékelő adó

OSS-000A

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	1036
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	265
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	80 x 28 x 95
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20210	
	csavarhúzó	
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5		
Csatlakozás		

