


Prizmás fénysorompó

OSR-FBOA/T

Kifutó termék

Alternatív termékek: OS0025

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 potenciométer időzítő
2 potenciométer érzékenység
vevő a felső optikában
adó az alsó optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénysorompó
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950

Kimenetek

Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Minimális terhelési áram	[mA]	15
Maximális szivárgó áram	[mA]	8
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))



Prizmás fényesorompó

OSR-FBOA/T

Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Érzékelési tartomány		
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	10; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[év]	261
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	264,8
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	80 x 28 x 95
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20210 csavarhúzó
Megjegyzések		
Megjegyzések		Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység		1 db



Prizmás fényesorompó

OSR-FBOA/T

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5

Csatlakozás



Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű