


Prizmás fénySOROMPÓ

OSP-FBOA/T

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OS0033

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 potenciométer időzítő
2 potenciométer érzékenység
vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	10,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	10,5
Minimális terhelési áram	[mA]	15
Maximális szivárgó áram	[mA]	8



Prizmás fényesorompó

OSP-FBOA/T

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Időfunkció	[s]	0,01...5

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 6; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Polarizációs szűrő		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,269
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	80 x 28 x 95
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20210
	csavarhúzó

Megjegyzések

Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db




Prizmás fényesorompó

OSP-FBOA/T

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5

Csatlakozás



Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű