

Egyutas érzékelő adó

OTS-00KG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O5S501

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 potenciométer
egy-egy adó dióda az alsó és felső optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 10
Beállítható tartomány		nem


OT5005



Egyutas érzékelő adó

OTS-00KG

Max. fényfolt átmérő	[mm]	524
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,188
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	75 x 19 x 30
Anyagok		PBT
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20441 csavarhúzó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



BN =
BU =

Érszínek :
barna
kék