


Egyutas érzékelő vevő

OTE-FPKG/24V/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 potenciométer
vevő az alsó optikában

Termékjellemzők

Ház téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 18...36 DC

Áramfelvétel [mA] 30; ((24 V))

Védelmi osztály II

Polaritáscsere védelem igen

Kimenetek

Elektromos kivitel PNP

Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5

Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC [mA] 100

Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 100

Rövidzárlat-védelem igen

Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett

Túlterhelés-védelem igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő vevő

Hatótávolság [m] < 10



Egyutas érzékelő vevő

OTE-FPKG/24V/6M

Beállítható tartomány	igen
-----------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
-----	-----------------------

Méret	[mm]	75 x 19 x 30
-------	------	--------------

Anyag	PBT
-------	-----

Optika anyaga	PMMA
---------------	------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld



Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete