


Egyutas érzékelő adó

OUS-00KG/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OU5045

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



egy-egy adó dióda az alsó és felső optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 6
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	734
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67



Egyutas érzékelő adó

OUS-00KG/6M

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	1801
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,258
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	28 x 16 x 51
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20211
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete