


Száloptika-erősítő

OUF-HPKG/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 0,12; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	< 40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Száloptika-erősítő

OUF-HPKG/6M

MTTF	[év]	653
------	------	-----

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	28 x 16 x 56
Anyagok	PPO módosított
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20211
	csavarhúzó


Megjegyzések

Megjegyzések	fényre kapcsolás nyitó kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén
	záró kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

