


Prizmás fénySOROMPÓ

OUR-DXOG/S 4- Leiter

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2; ((PNP) / < 1 (NPN))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 3; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67



Prizmás fénysorompó

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Teszték / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Méretek	[mm]	28 x 16 x 51
Anyagok	PPE módosított	
Optika anyaga	üveg	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	rögzítési szög	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér