


Egyutas érzékelő adó

OWS-00KG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OJ5008

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	15; ((36 V))
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Túlterhelés-védelem	igen
---------------------	------

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 4
Max. fényfolt átmérő	[mm]	320
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú



Egyutas érzékelő adó

OWS-OOKG

Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Méretek	[mm]	36 x 60 x 10
Anyagok	ABS 'üvegszál-erősítésű	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
BU = barna
 kék