


Egyutas érzékelő adó

OWS-OOKG/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OJ5008

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	15; ((36 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Túlterhelés-védelem	igen
---------------------	------

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 4
Max. fényfolt átmérő	[mm]	320
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65



Egyutas érzékelő adó

OWS-OOKG/AS

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	36 x 60 x 10
Anyagok	ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

