


OWE-FPKG/AS

Alternatív termékek: OJ5009

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	25; ((36 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Adó / vevő	vevő
------------	------



Egyutas érzékelő vevő

OWE-FPKG/AS

Hatótávolság	[m]	< 4
--------------	-----	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
------------------------	------	----------

Védettség	IP 65
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház	téglatest kialakítású
-----	-----------------------

Méreték	[mm]	36 x 60 x 10
---------	------	--------------

Anyagok	ABS 'üvegszál-erősítésű
---------	-------------------------

Optika anyaga	PMMA
---------------	------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Megjegyzések



Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás





Egyutas érzékelő vevő

OWE-FPKG/AS

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

