


Egyutas érzékelő adó

OWS-OKG/0,1M/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OJ5065

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15; ((36 V))
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	660

Kimenetek

Túlterhelés-védelem	igen
---------------------	------

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 4
Max. fényfolt átmérő [mm]	320
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67



Egyutas érzékelő adó

OWS-OOKG/0,1M/US

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,026
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	36 x 60 x 10
Anyagok		ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,1 m, PVC

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

