


## Infravörös hőmérsékletszenzor

OWL-7506-ANKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Termékjellemzők

|     |          |
|-----|----------|
| Ház | hengeres |
|-----|----------|

## Elektromos adatok

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]   | 10...55 DC |
| Áramfelvétel [mA]      | < 20       |
| Védelmi osztály        | II         |
| Polaritáscsere védelem | igen       |

## Kimenetek

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Elektromos kivitel                                  | NPN       |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]   | 2,5       |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400       |
| Kapcsolási frekvencia DC [Hz]                       | 300       |
| Rövidzárlat-védelem                                 | igen      |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa                   | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem                                 | igen      |

## Érzékelési tartomány

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Érzékelési tartomány hiszterézis [%] | 1...15 |
|--------------------------------------|--------|

## Környezeti körülmények

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
| Védettség                   | IP 65    |

## Tesztek / engedélyek

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |            |
|     | EN 55011     | B osztályú |



## Infravörös hőmérsékletszenzor

OWL-7506-ANKG

## Mechanikai adatok

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Ház           | hengeres                          |
| Méreték [mm]  | Ø 58 / L = 200                    |
| Anyagok       | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
| Optika anyaga | üveg                              |

## Kijelzők / kezelési egységek


|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|---------|--------------------|----------------|

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 7/8"



## Csatlakozás

