


Holttéri mentes nyomásérzékelő

PL-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: PL2058

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [mbar]	0...250
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex

Felhasználási terület

Alkalmazás	holttéri mentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Közeg	viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Min. repesztőnyomás [mbar]	30000
Nyomásállóság [mbar]	10000
Nyomás típusa	relatív nyomás
Holttéri mentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10,8...30 DC
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen



Holttérmentes nyomásérzékelő

PL-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P

Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1	
Kimenetek		
Összes kimenet száma	1	
Kimeneti jel	analóg jel	
Analóg kimenetek száma	1	
Analóg áram kimenet [mA]	4...20	
Max. terhelés [Ω]	660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA)	
Túlterhelés-védelem	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány [mbar]	0...250	
Pontosság / eltérés		
Ismétlési pontosság [a végérték %-a]	< 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)	
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a]	< ± 1,0; (beleértve a linearitást, nulla és span hibát (határérték beállítás))	
Hőmérséklet drift 10 K-ként	< ± 0,4	
Reakcióidők		
Analóg kimenet max. válaszüzeje [ms]	3	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok		
Anyagok	PA; PBT; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Közeggel érintkező anyagok	kerámia; PTFE; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Min.nyomásciklusok	100 millió	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



Holttérmentes nyomásérzékelő

PL-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

