

Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: PP2001

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

EPS és IO-Link kommunikáció támogatott



- 1 7-segmentes LED kijelző
- 2 programozó nyomógombok
- 3 feszültségellátás és kimeneti jelek csatlakozása
- 4 EPS szenzor csatlakozása
- 5 szerelőanya



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Alkalmazás

Ipari alkalmazásokhoz

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10,8...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 60
Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	1,5

Kimenetek

Kimeneti jel		kapcsoló jel
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2



Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Reakcióidők

Max. mérési / kijelzési ciklus	[ms]	200
--------------------------------	------	-----

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	csatlakoztatott szenzortól függ
----------------------------	---------------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,378
Méret	[mm]	100 x 34 x 48
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, piros
	funkció-visszajelző	7-szegmenses LED kijelző
	mért értékek	7-szegmenses LED kijelző

Tartozékok

Szállított tételek	Összekötő kábel: 0,8 m, paraméterezéshez offline módban
--------------------	---

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




Nyomáskapcsoló kerámia mérőcellával

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott