




Programozó/kijelző egység

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



- 1 alfanumerikus kijelző 4-digit
- 2 LED-ek Mértékegység / kapcsolási állapot
- 3 programozó nyomógombok
- 4 feszültségellátás és kimeneti jelek csatlakozása
- 5 Csatlakozó szenzorhoz
- 6 szerelőanya




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Alkalmazás		Ipari alkalmazásokhoz
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 40
Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	1,5...10; (csatlakoztatott szenzortól függ)
Kimenetek		
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen



Programozó/kijelző egység

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Reakcióidők		
Max. mérési / kijelzési ciklus	[ms]	200
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	csatlakoztatott szenzortól függ	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség	IP 67; (csavaros csatlakozós eszközökhöz)	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	229
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	333,5
Méretek	[mm]	100 x 34 x 48
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	Mértékegység	6 x LED, zöld
	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	funkció-visszajelző	alfanumerikus kijelző, 4-digit
	mért értékek	alfanumerikus kijelző, 4-digit
Tartozékok		
Szállított tételek	Összekötő kábel: 0,8 m, paraméterezéshez offline módban	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		



1 = érzékelő
2 = PP2001

PP2001



Programozó/kijelző egység

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott