



## IO-Linkparaméterező szoftver

LR DEVICE (USB Stick)

Kifutó termék

Alternatív termékek: QMP010

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



## Felhasználási terület

Alkalmazás	IO-Link készülékek online és offline paraméterezése
Működés	IO-Link készülékek és ifm IO-Link master eszközök paraméterezése; folyamatértékek grafikus megjelenítése a készülék beállításához és a diagnosztikához; IODD-kezelés

## Szoftver / programozás

Nyelv	német; angol; Spanyol; Francia; Olasz; Japán; Koreai; Portugál; Orosz; Kínai
Adathordozó	USB kulcs
Licenz típusa	egyszeri licenc
Licenc osztály	teljes változat

## Rendszer feltételek

Min. CPU ciklus	2 GHz
Min. CPU magszám	2
Min. RAM	2 GB
Minimális merevlemez memória	5 GB
Min. grafikus felbontás	1680 x 1050
Szükséges készülék-interfész	LAN Adapter - RJ45; USB
Operációs rendszer	Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Webböngésző	Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge

## Mechanikai adatok

Súly	[g]	145
------	-----	-----