

Hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez


moneo appliance

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: QHA210

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.



- 1 tápellátás
- 2 audio
- 3 mikrofon bemenet
- 4 COM interfész x 2
- 5 VGA interfész
- 6 DisplayPort interfész
- 7 HDMI interfész
- 8 USB interfész x 4
- 9 Ethernet-interfész 2
- 10 Ethernet-interfész 1





Hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez

moneo appliance

Felhasználási terület		
Alkalmazás	IT hardver a moneo működéséhez	
	memória kapacitás és feldolgozási teljesítmény biztosítása	
	moneo szoftver előre telepítve	
	Egyszerű, különleges IT-ismereteket nem igénylő beállítás	
	tartalmazza a felügyeleti rendszert a készülék karbantartásához	
Tartalomleírás		
Kompatibilitás	IT infrastruktúrától függetlenül használható	
	bármikor integrálható az IT hálózati struktúrába	
Csatlakoztathatóság	interfészek érzékelő- és IT hálózathoz	
Karbantartás és támogatás	integrált frissítési, biztonsági mentési és támogatási funkciók az Appliance Management Systemen keresztül	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	12...24 DC
Áramfelvétel	[mA]	2200; (24 V)
Kimenetek		
Videó kimenetek száma	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Szoftver / programozás		
Nyelv	angol	
Tartalmazott licencek	appliance management system (AMS)	
Megjegyzés a licenszen	hardverhez kötött; A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.	
Operációs rendszer	Debian Linux 10	
Rendszer feltételek		
Webböngésző	Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)	
Interfész		
Kommunikációs interfész	Ethernet; RS232; USB	
Ethernet interfészek száma	2; (GBit)	
R232-es interfészek száma	2; (BIOS-on keresztül választható: RS232 / RS485)	
USB interfészek száma	4; (USB 3.0)	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95; (40 °C nincs páralecsapódás)
Védettség	IP 67; (alsórész: IP 21)	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Rezgésállóság	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	5653
Méret	[mm]	85 x 253 x 201
Hardver		
Chipkészlet	Intel Q170	
Processzor	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
TPM chip	V 2.0	

QHA200



Hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez

moneo appliance

BIOS	AMI EFI BIOS
Munkamemória	8 GB DDR3
Háttértár	128 GB SSD

Megjegyzések

Megjegyzés	A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
Csomagolási egység	1 db