




Önálló licenz IO-Link eszközök online és offline paraméterezéséhez

moneo configure SA License

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

mostantól az önálló (SA) verzió ingyenesen elérhető moneo configure free néven

moneo|configure SA



Felhasználási terület

| | |
|-----------------|--|
| Alkalmazás | önálló működéshez egyfelhasználós PC-hez |
| Alkalmazás | IO-Link készülékek beállítása és diagnosztikája |
| Kompatibilitás | kompatibilis az IO-Linkkel az IO-Link Közösség jelenlegi specifikációi szerint |
| Készülékkezelés | Készülékek egyszerű észlelése hálózaton vagy IP-címzésen keresztül IODD-k gyártófüggetlen kezelése |
| Adatkezelés | integrált paraméter adatkészlet-kezelés automatikus IODD letöltés más gyártók egységeinek csatlakoztatásakor IODD adatbázissal összeköttetésben lévő IODD keresési funkció integrált gyártófüggetlen IODD-kezelés |



Önálló licenz IO-Link eszközök online és offline paraméterezéséhez

moneo configure SA License

| | |
|------------------------|---|
| Paraméterezés | ifm IO-Link készülékek online és offline paraméterezése |
| | bármilyen gyártótól származó IO-Link készülék paraméterezése (IO-Link v1.1-től kezdődően) |
| | master paraméterek megjelenítése |
| | paraméterezés USB és Ethernet masteren keresztül |
| | hálózati és pont-pont programozás |
| Felhasználói interfész | dinamikus felhasználói interfész, mint webböngésző-alkalmazás |
| | integrált cockpit több folyamatérték megjelenítéséhez |
| | folyamatértékek és paraméterek párhuzamos megjelenítése |

Szoftver / programozás

| | |
|----------------|--|
| Nyelv | német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz |
| Adathordozó | letöltés |
| Licenz típusa | egyszeri licenc |
| Licenc osztály | teljes változat |

Rendszer feltételek

| | |
|------------------------------|---|
| Min. CPU ciklus | 2,3 GHz |
| Min. CPU magszám | 4 |
| Min. RAM | 8 GB |
| Minimális merevlemez memória | 1 GB |
| Min. grafikus felbontás | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Szükséges készülék-interfész | USB; LAN Adapter - RJ45 |
| Hálózati kártya | Ethernet 1 Gbit |
| Hálózati protokoll | Ethernet TCP/IP |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (csak a Microsoft támogatási időszakán belüli változatok) |
| Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését) |
| További szükséges szoftver | moneo software download |

Mechanikai adatok

| | | |
|------|-----|-------|
| Súly | [g] | 0,001 |
|------|-----|-------|