




Licenc a szoftvertermékek operációs rendszeréhez

moneo OS License

moneo|OS



Felhasználási terület

Alkalmazás	az összes moneo modul és alkalmazás működéséhez
Készülékkezelés	Készülékek egyszerű észlelése hálózaton vagy IP-címzésen keresztül
Adatkezelés	IODD-k gyártófüggetlen kezelése információ létrehozása grafikus modellezés és folyamatértékek kiszámítása útján modellezés matematikai és logikai operátorok segítségével
Felhasználó-kezelés	a kiszámított értékek egyszerű integrálása a moneo rendszerekbe felhasználói szerepkörök és jogosultságok kiosztása felhasználói csoportok létrehozása
Licenckezelés	moneo licenck hozzáadása és kezelése folyamatos licenc-meghosszabbítás lehetséges
Szoftver / programozás	
Nyelv	német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz



Licenc a szoftvertermékek operációs rendszeréhez

moneo OS License

Adathordozó	letöltés
Licenz típusa	egyszeri licenc
Licenc osztály	teljes változat
Rendszer feltételek	
Min. CPU ciklus	2,3 GHz
Min. CPU magszám	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafikus felbontás	1920 x 1080
Szükséges készülék-interfész	USB; LAN Adapter - RJ45
Hálózati kártya	Ethernet 1 Gbit
Hálózati protokoll	Ethernet TCP/IP
Operációs rendszer	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (csak a Microsoft támogatási időszakán belüli változatok)
Webböngésző	Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)
További szükséges szoftver	moneo software download
Application	
Minimális merevlemez memória	1 GB
Log files	
Minimális merevlemez memória	5 GB
Non process data	
Minimális merevlemez memória	5 GB
Process data	
Minimális merevlemez memória	64 GB
Mechanikai adatok	
Súly [g]	0,001