



Licenc a moneo virtualizációs környezetben való működéséhez

moneo vAppliance License



Felhasználási terület	
Alkalmazás	Virtuális készülék a moneo szoftver működtetéséhez egy meglévő IT infrastruktúrában moneo szoftver előre telepítve
Konfigurálás	tartalmazza a felügyeleti rendszert a készülék karbantartásához Az .OVF fájl integrálása a virtualizációs környezetbe és az azt követő konfigurálás az AMS-ben (készülékezelő rendszer)
Kompatibilitás	VMware vSphere 7.0 vagy újabb verzió Microsoft Hyper-V 2019 vagy újabb verzió
Csatlakoztathatóság	interfészek érzékelő- és IT hálózathoz
Karbantartás és támogatás	beleértve a karbantartást és támogatást a következő év végéig
Szoftver / programozás	
Nyelv	angol
Adathordozó	letöltés



Licenc a moneo virtualizációs környezetben való működéséhez

moneo vAppliance License

Licensz típusa	egyszeri licenc
Licenc osztály	teljes változat

Rendszer feltételek

Min. CPU ciklus	1,8 GHz
Min. CPU magszám	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafikus felbontás	1920 x 1080
Hálózati kártya	2 x Ethernet 1 Gbit
Hálózati protokoll	Ethernet TCP/IP
Operációs rendszer	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (vagy újabb verzió)
Webböngésző	Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)

Megjegyzések

Megjegyzések	A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
--------------	---