


Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RN-8192-S24/N59

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Felbontás	8192 Felbontás; 8192 lépés; 13 bit
Kommunikációs interfész	SSI-adat interfész
Tengely kialakítás	átmenő / folyamatos csőtengely
Tengely átmérő [mm]	25

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	180
Max. elektromos fordulatszám [U/min]	6000

Kimenetek

Kódolás	Gray kód; (kódértékek növelése jobbra forgatáskor (a tengelyen látható))
Kódjel	adatbemenet; TTL kompatibilis jelek; órajel és invertált órajel a mikroprocesszortól RS485 szerint; adatkimenet; szinkron soros; TTL kompatibilis adatjelek és invertált adatjelek; inkrementális jelek; 2 szinuszos inkrementális jel (A és B) ; 90°-os fáziseltolás; 1 Vss 2048 jelperiódus fordulatonként

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	8192 Felbontás; 8192 lépés; 13 bit
-----------	------------------------------------

Interfész

Kommunikációs interfész	SSI-adat interfész
-------------------------	--------------------



Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RN-8192-S24/N59

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...100
Védettség		IP 64
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság		100 g (6 ms)
Rezgésállóság		10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok		
Méreték	[mm]	Ø 87 / L = 45
Anyagok		alumínium
Maximális indítónyomaték	[Nm]	15
Nyomaték referenciahőmérséklet	[°C]	20
Tengely kialakítás		átmenő / folyamatos csőtengely
Tengely átmérő	[mm]	25
Tengely anyaga		acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	20
Tengely beépítési mélysége	[mm]	46
Megjegyzések		
Megjegyzések		A nem csatlakoztatott (n.c.) vezetékeket/pineket tilos használni!
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; radiális		
fekete	n.c.	
piros	n.c.	
zöld	n.c.	
barna	n.c.	
barna/zöld	10...30V (Up)	
lila	ütem	
sárga	ütem invertált	
árnyékolás	ház	
fehér/zöld	0V (Un)	
kék / fekete	B+	
piros/fekete	B-	
szürke	adatok	
zöld / fekete	A+	
sárga / fekete	A-	
rózsaszín	adatok invertált	
Diagrammok és grafikonok		
impulzusdiagramm	ütem adatok	