


Áramlásőr

SAM16BBDGNKG/W/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

Folyamatsatlakozás

M16 x 1,5

Felhasználási terület

Kivitel

csővezetékekhez DN 40...DN 100

Közeg

víz

Megjegyzés a közegekhez

Szennyeződés és adalékok nélküli tiszta víz.

Szennyeződés/lerakódás a szenzorcsúcson befolyásolja a mérési pontosságot.

Ellenőrizze a szenzorcsúson lévő lerakódásokat időről időre.

Ha szükséges puha ronggyal és ecetes tisztítószerrel tisztítsa meg.

Nyomásállóság

[bar]

30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

20...28 DC; (SELV/PELV szerint)

Áramfelvétel

[mA]

< 80

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő

[s]

15; (optikailag jelzett)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

Kimenetek

Összes kimenet száma

2

Kimeneti jel

kapcsoló jel



Áramlásőr

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Elektromos kivitel	NPN
Digitális kimenetek száma	2
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Átfolyási tartomány [cm/s]	3...150
Beállítási tartomány [cm/s]	3...147

Pontosság / eltérés

Megjegyzés a reprodukálhatósághoz	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Hőmérsékletgrádiens [K/min]	200
Hiszterézis [cm/s]	ca. 10
Mérési hiba [a végérték %-a]	max. ± 10

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...5
---------------	-------

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	nyomógomb
---------------------------	-----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti) rlszben nikkelezett
Folyamatcsatlakozás	M16 x 1,5

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	10 x LED, többszínű Felbontás a végérték 10 %-a
---------	---------	---

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A






Áramlásór

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér