


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre


Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	30
Csatornák száma		1

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál behúz

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű	tolókapcsoló

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20

Mechanikai adatok


Ház		ház DIN sines szereléshez
Méret	[mm]	75 x 55 x 110
Anyag		műanyag



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm ²		
Csatlakozás		



- 1: Relais áramlásellenőrzés
Érszínek :
- BN = barna
BU = kék
BK = fekete
WH = fehér
GY = szürke