




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFR12ABH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Felhasználási terület		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeg		folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0200
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	100...2000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	100...800
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABH

Reakcióidők	
Válaszidő [s]	2...10
Folyadékok	
Válaszidő [s]	2...10
Gázok	
Válaszidő [s]	2...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	Hastelloy C-22 (2.4602)
Közeggel érintkező anyagok	Hastelloy C-22 (2.4602)
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Csatlakozás	



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér
GY =	szürke