




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható  
áramlásérzékelő

SFN12ADB/US-100

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



| Termékjellemzők                         |         |                         |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------|
| Folyamatcsatlakozás                     |         | 1/2" NPT                |
| Felhasználási terület                   |         |                         |
| Alkalmazás                              |         | magas nyomású környezet |
| Közeg                                   |         | folyadékok; Gázok       |
| Közeghőmérséklet                        | [°C]    | -25...80                |
| Nyomásállóság                           | [bar]   | 300                     |
| Folyadékok                              |         |                         |
| Alkalmazás                              |         | magas nyomású környezet |
| Közeghőmérséklet                        | [°C]    | -25...80                |
| Gázok                                   |         |                         |
| Közeghőmérséklet                        | [°C]    | -25...80                |
| Elektromos adatok                       |         |                         |
| Csatlakozás a kiértékelő elektronikához |         | VS 0200                 |
| Mérési / beállítási tartomány           |         |                         |
| Folyadékok                              |         |                         |
| Beállítási tartomány                    | [cm/s]  | 3...300                 |
| Legnagyobb érzékenység                  | [cm/s]  | 3...60                  |
| Gázok                                   |         |                         |
| Beállítási tartomány                    | [cm/s]  | 200...2000              |
| Legnagyobb érzékenység                  | [cm/s]  | 200...800               |
| Pontosság / eltérés                     |         |                         |
| Hőmérsékletgradiens                     | [K/min] | 15                      |




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható  
áramlásérzékelő


SFN12ADB/US-100

| Reakcióidők                |     |                                   |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|
| Válaszidő                  | [s] | 1...10                            |
| Folyadékok                 |     |                                   |
| Válaszidő                  | [s] | 1...10                            |
| Gázok                      |     |                                   |
| Válaszidő                  | [s] | 1...10                            |
| Környezeti körülmények     |     |                                   |
| Védettség                  |     | IP 67                             |
| Mechanikai adatok          |     |                                   |
| Ház                        |     | menetes kialakítás                |
| Anyagok                    |     | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
| Közeggel érintkező anyagok |     | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
| Folyamatcsatlakozás        |     | 1/2" NPT                          |
| Tartozékok                 |     |                                   |
| Szállított tételek         |     | Tömítések: 2 x AMF 30             |
| Megjegyzések               |     |                                   |
| Csomagolási egység         |     | 1 db                              |
| Elektromos csatlakozás     |     |                                   |

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| BK = | fekete     |
| WH = | fehér      |
| GY = | szürke     |