

SF2210




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR14ABBE0

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF211A
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/4 külső menet
Felhasználási terület		
Alkalmazás		Ex zóna 0
Közeghőmérséklet	[°C]	-20...60
Nyomásállóság	[bar]	300
Folyadékok		
Alkalmazás		Ex zóna 0
Közeghőmérséklet	[°C]	-20...60
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-20...60
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0200 Ex i
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR14ABBE0

Gázok	
Válaszidő	[s] 1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Csatlakozás	



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke