




**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFG10ABB /US-100



Termékjellemzők

Szondarúd hossza L	[mm]	15...156
Folyamatcsatlakozás		Ø 10 mm

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Beszerezés	Clamp adapterhez illeszkedő érzékelő
Közeg	folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C] -25...80
Nyomásállóság	[bar] 30

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Beszerezés	Clamp adapterhez illeszkedő érzékelő
Közeghőmérséklet	[°C]
	-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz	VS3000
--	--------

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	15...156
--------------------	------	----------

Folyadékok

Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány	[cm/s]	200...3000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	30
---------------------	---------	----

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFG10ABB /US-100

Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[év]	8583
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	89
Méretek	[mm]	Ø 10
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) több részből álló, hegesztett	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) több részből álló, hegesztett	
Folyamatcsatlakozás	Ø 10 mm	
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Clamp adapter: R 1/2, E40160	
	Clamp adapter: 1/2" NPT, E40174	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Maximális kábelhossz: 100 m



SF6200



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFG10ABB /US-100

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke