


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
---------------------	---------

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	5
---------------	-------	---

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen	
Kapcsolóerősítő	csatlakozás az SC0001 kapcsolóerősítőhöz	
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	60

Mérési / beállítási tartomány**Gázok**

Beállítási tartomány	[cm/s]	10...2000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	10...250

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	< 5
-----------	-----	-----

Gázok

Válaszidő	[s]	< 5
-----------	-----	-----

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	M12 x 1
Menet megjelölés		M12 x 1

SL0002



Légáramlás ellenőrző műszer

LTM1202B1A

Anyagok	sárgaréz nikkelezett
Közeggel érintkező anyagok	érzékelő felület: PBT
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Érszínek :
YE = sárga
GN = zöld
WH = fehér