




1 potenciométer

Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	Ø 23 mm
Felhasználási terület	
Közeghőmérséklet [°C]	-10...50
Nyomásállóság [bar]	1
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	21,6...26,6 AC
Áramfelvétel [mA]	50
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)
Polaritáscsere-védelem	nem
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	60
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Relé kimenetek száma	1
Kontakt terhelhetősége	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál behúz
Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem



Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23CEEAKOW/24VAC

Mérési / beállítási tartomány		
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	100...1000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	100...400
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	5
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	3...60
Gázok		
Válaszidő	[s]	3...60
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	877
UL minősítés	UL tanusítvány száma	I030
	UL fájl száma	E174189
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	198,5
Méret	[mm]	Ø 23 / L = 142
Anyagok		ház: PBT; érzékelő felület: titánium
Közeggel érintkező anyagok		PBT; titánium
Folyamatcsatlakozás		Ø 23 mm
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, zöld
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs: 1, E40048
Megjegyzések		
Megjegyzések		ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység		1 db




Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23CEEAKOW/24VAC

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű
Érszínek :

BN = barna
BU = kék
BK = fekete
WH = fehér