


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 90-265VAC/DC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre


Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

90...265 AC/DC

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

30

Csatornák száma

1

Kimenetek

Elektromos kivitel

relé

Kontakt terhelhetősége

4 A, 250 V AC

Kapcsolási funkció
áramlásellenőrzésnél

relé áramlásnál behúzás

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás

potenciométer

Közeg kiválasztás folyékony/
gáznemű

tolókapcsoló

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

0...60

Védettség

IP 40

Sorkapocs védettsége

IP 20

Mechanikai adatok

Ház

ház DIN sines szereléshez

Méretek [mm]

75 x 55 x 110

Anyagok


műanyag



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 90-265VAC/DC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm ²		
Csatlakozás		



- 1: Relais áramlásellenőrzés
Érszínek :
- BN = barna
BU = kék
BK = fekete
WH = fehér
GY = szürke