SR0100


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: SR0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre

Felhasználási terület		
Alkalmazás		áramlásellenőrzés
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség toleranciája	[%]	-10...10
Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Áramfelvétel	[mA]	60
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	30
Csatornák száma		1
Kimenetek		
Elektromos kivitel		relé
Kontakt terhelhetősége		4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél		relé áramlásnál behúz
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű		tolókapcsoló
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20

SR0100

Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

Mechanikai adatok		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méretek	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok		műanyag


Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²

Csatlakozás



1: Relais áramlásellenőrzés

Érszínek :

BN = barna
BU = kék
BK = fekete
WH = fehér
GY = szürke