




Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: SR0150  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




| Felhasználási terület                              |                                           |                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alkalmazás                                         | áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés |                                             |
| Elektromos adatok                                  |                                           |                                             |
| Üzemi feszültség toleranciája                      | [%]                                       | -10...10                                    |
| Üzemi feszültség                                   | [V]                                       | 24 DC                                       |
| Áramfelvétel                                       | [mA]                                      | 70                                          |
| Bekapcsolási késleltetési idő                      | [s]                                       | 30                                          |
| Csatornák száma                                    |                                           | 1                                           |
| Kimenetek                                          |                                           |                                             |
| Elektromos kivitel                                 |                                           | relé                                        |
| Kontakt terhelhetősége                             |                                           | 4 A, 250 V AC                               |
| Kapcsolási funkció<br>áramlásellenőrzésnél         |                                           | relé áramlásnál behúz                       |
| Kapcsolási funkció<br>hőmérséklet-ellenőrzésnél    |                                           | hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak |
| Szoftver / programozás                             |                                           |                                             |
| Kapcsolási pont beállítás                          |                                           | potenciométer                               |
| Közeg kiválasztás folyékony/<br>gáznemű            |                                           | tolókapcsoló                                |
| Kapcsolási pont beállítás                          |                                           | potenciométer                               |
| Hőmérséklet-tartomány                              | [°C]                                      | 0...120                                     |
| A beállított kapcsolási pont<br>reprodukálhatósága | [K]                                       | 4                                           |



## Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

| Környezeti körülmények                 |                    |                           |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                 | [°C]               | 0...60                    |
| Védettség                              |                    | IP 40                     |
| Sorkapocs védettsége                   |                    | IP 20                     |
| Mechanikai adatok                      |                    |                           |
| Ház                                    |                    | ház DIN sines szereléshez |
| Méreték                                | [mm]               | 75 x 55 x 110             |
| Anyagok                                |                    | műanyag                   |
| Kijelzők / kezelési egységek           |                    |                           |
| Kijelző                                | működés            | 11 x LED                  |
|                                        | kapcsolási állapot | LED, piros                |
| Megjegyzések                           |                    |                           |
| Csomagolási egység                     |                    | 1 db                      |
| Elektromos csatlakozás                 |                    |                           |
| sorkapocs: 16 x ...2,5 mm <sup>2</sup> |                    |                           |
| Csatlakozás                            |                    |                           |



- 1: hőmérséklet-ellenőrzés  
 2: áramlásellenőrzés  
 Érszínek :  
 BN = barna  
 BU = kék  
 BK = fekete  
 WH = fehér  
 GY = szürke