




Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC




Felhasználási terület	
Alkalmazás	áramlásellenőrzés
Közeg	folyadékok
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség toleranciája [%]	-10...10
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Csatornák száma	1
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	kimenet BEkapcsol áramlás esetén
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál	kimenet kikapcsol vezetéktörés esetén
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Szoftver / programozás	
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...60
Védettség	IP 50



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

Sorkapocs védettsége	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	624
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	142,5
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Méretek	[mm]	78 x 22,5 x 100
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 12 x ...2,5 mm²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke