


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS3000/24VDC 180°

Kifutó termék

Alternatív termékek: SR0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 Potenciométer (kapcsolási pont, hőmérséklet)
2 Potenciométer (kapcsolási pont, áramlás)


Felhasználási terület

Alkalmazás	áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés; Vezeték ellenőrzés
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-20...10
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	90
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere-védelem	nem
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	10...80; (beállítható (állandó ellenállás kapcsok 22-23))
Csatornák száma	1

Kimenetek

Működés hiba esetén	alacsony feszültség esetén a relék elengednek; a "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" LED-ek világítanak
Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	4 A (250 V AC / 30 V DC)
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	A relé áramlás esetén és a készenléti késleltetési idő alatt be van húzva.



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS3000/24VDC 180°

Kapcsolási funkció hőmérséklet-ellenőrzésnél	hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak	
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál	A relé vezetéktörés vagy rövidzárlat esetén leesik.	
Rövidzárlat-biztos	nem	
Túlterhelés-védelem	nem	
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	< 3
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer	
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű	átkötés; leszállítva: folyadékok ellenőrzéséhez.; gázok ellenőrzéséhez : 23 / 24 csatlakozó átkötés.	
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer	
Hőmérséklet-tartomány	[°C]	0...80
A beállított kapcsolási pont reprodukálhatósága	[K]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	ha a léghűtéshez elegendő hely áll rendelkezésre	
Védettség	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	263
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	215
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Méretek	[mm]	100 x 25 x 103
Anyagok	PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
	kapcsolási állapot	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű	
Megjegyzések		
Megjegyzések	ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.	
Csomagolási egység	1 db	


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS3000/24VDC 180°

Elektromos csatlakozás

Combicon dugó:

Csatlakozás



- 1 = áramlásellenőrzés
 2 = Vezeték ellenőrzés
 3 = hőmérséklet-ellenőrzés
 4 = Bekapcsolási késleltetési idő
 5 = választható: folyékony / gázhalmazállapotú
 Megjegyzés: miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű

Érszínek :

- BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke