




Áramlásőr

SCG15ABBFPKG/6m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: ST0507

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Felhasználási terület	
Alkalmazás	steril tartomány
Közeghőmérséklet [°C]	-25...95
Nyomásállóság [bar]	30
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1



Áramlásőr

SCG15ABBFPKG/6m

Kimenetek		
Összes kimenet száma		1
Kimeneti jel		kapcsoló jel
Elektromos kivitel		PNP
Digitális kimenetek száma		1
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	400
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...30
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	60 x 41 x 82
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Áramlásór

SCG15ABBFPKG/6m

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete