




Áramlásőr

SCN12ADBAKOW/LS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
Felhasználási terület	
Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	300
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	70...140 AC
Áramfelvétel [mA]	< 40
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	relé
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró
Rövidzárlat-védelem	nem




Áramlásőr

SCN12ADBAKOW/LS

Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		1/2" NPT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A



Csatlakozás

