
# ST1605

## Áramlásőr

SCM12ABBFPKG/PH

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5000 + E40101
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Termékjellemzők** | | |
| Bemenetek és kimenetek száma | | Digitális kimenetek száma: 1 |
| Folyamatcsatlakozás | | M12 x 1 |
| **Felhasználási terület** | | |
| Közeg | | folyadékok |
| Közeghőmérséklet | [°C] | -25...80 |
| Nyomásállóság | [bar] | 30 |
| **Elektromos adatok** | | |
| Üzemi feszültség | [V] | 20...36 DC |
| Áramfelvétel | [mA] | < 45 |
| Polaritáscsere védelem | | igen |
| Bekapcsolási késleltetési idő | [s] | < 20 |
| **Bemenetek / kimenetek** | | |
| Bemenetek és kimenetek száma | | Digitális kimenetek száma: 1 |
| **Kimenetek** | | |
| Összes kimenet száma | | 1 |
| Kimeneti jel | | kapcsoló jel |
| Elektromos kivitel | | PNP |

# ST1605

## Áramlásőr

SCM12ABBFPKG/PH

| | | | |
|---|---|---|---|
| Digitális kimenetek száma | | | 1 |
| Kimeneti funkció | | | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC | [V] | | 2,5 |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | | 400 |
| Rövidzárlat-védelem | | | igen |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa | | | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem | | | igen |
| **Mérési / beállítási tartomány** | | | |
| Beállítási tartomány | [cm/s] | | 3...300 |
| Legnagyobb érzékenység | [cm/s] | | 3...60 |
| **Pontosság / eltérés** | | | |
| Hőmérsékletgrádiens | [K/min] | | 15 |
| **Reakcióidők** | | | |
| Válaszidő | [s] | | 1...10 |
| **Szoftver / programozás** | | | |
| Kapcsolási pont beállítás | | | potenciométer |
| **Környezeti körülmények** | | | |
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | | -20...80 |
| Védettség | | | IP 67 |
| **Mechanikai adatok** | | | |
| Méretek | [mm] | | M12 x 1 |
| Menet megjelölés | | | M12 x 1 |
| Anyagok | | | PBT-GF20 |
| Közeggel érintkező anyagok | | | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
| Folyamatcsatlakozás | | | M12 x 1 |
| **Kijelzők / kezelési egységek** | | | |
| Kijelző | | működés | 11 x LED |
| **Tartozékok** | | | |
| Szállított tételek | | | Tömítések: 2 x AMF 30 |
| | | | csavarhúzó |
| **Megjegyzések** | | | |
| Csomagolási egység | | | 1 db |

# ST1605


## Áramlásőr


**SCM12ABBFPKG/PH**

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

### Csatlakozás




| | Érszínek : |
|---|---|
| BN = | barna |
| BU = | kék |
| BK = | fekete |