




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

STR14ABBE1

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/4 külső menet
Felhasználási terület		
Alkalmazás		Ex zóna 1
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		Ex zóna 1
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0100 Ex
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	5...1500
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR14ABBE1

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm²**Csatlakozás**

	Érszínek :
BN =	barna
GN =	zöld
WH =	fehér
YE =	sárga