




Áramlásőr

SCR12ABAFPKG/6M/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
Felhasználási terület	
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere-védelem	nem
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)



Áramlásőr

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	400
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	60 x 41 x 83
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Tartozékok		
Szállított tételek		Tömítések: 2 x AMF 30 csavarhúzó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db





Áramlásór

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete