





## Áramlásőr

SCR12ABAFNKG/PH

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Digitális kimenetek száma                           | 1                                |
| Kimeneti funkció                                    | záró / nyitó; (paraméterezhető)  |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]   | 2,5                              |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400                              |
| Rövidzárlat-védelem                                 | igen                             |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa                   | ütemezett                        |
| Túlterhelés-védelem                                 | igen                             |
| <b>Mérési / beállítási tartomány</b>                |                                  |
| Beállítási tartomány [cm/s]                         | 3...300                          |
| Legnagyobb érzékenység [cm/s]                       | 3...60                           |
| <b>Pontosság / eltérés</b>                          |                                  |
| Hőmérsékletgrádiens [K/min]                         | 15                               |
| <b>Reakcióidők</b>                                  |                                  |
| Válaszidő [s]                                       | 1...10                           |
| <b>Szoftver / programozás</b>                       |                                  |
| Kapcsolási pont beállítás                           | potenciométer                    |
| <b>Környezeti körülmények</b>                       |                                  |
| Környezeti hőmérséklet [°C]                         | -20...80                         |
| Védettség                                           | IP 67                            |
| <b>Mechanikai adatok</b>                            |                                  |
| Méretek [mm]                                        | 60 x 41 x 83                     |
| Anyagok                                             | PBT-GF20                         |
| Közeggel érintkező anyagok                          | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
| Folyamatcsatlakozás                                 | G 1/2 külső menet                |
| <b>Kijelzők / kezelési egységek</b>                 |                                  |
| Kijelző                                             | működés 11 x LED                 |
| <b>Tartozékok</b>                                   |                                  |
| Szállított tételek                                  | Tömítések: 2 x AMF 30 csavarhúzó |
| <b>Megjegyzések</b>                                 |                                  |
| Csomagolási egység                                  | 1 db                             |



## Áramlásór

SCR12ABAFNKG/PH

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
| BN = | Érszínek : |
| BU = | barna      |
| BK = | kék        |
|      | fekete     |