


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0100/ 24VDC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre

Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-10...10

Üzemi feszültség [V]

24 DC

Áramfelvétel [mA]

40; (24 V)

Csatornák száma

1

Kimenetek

Elektromos kivitel

relé

Kapcsolási funkció
áramlásellenőrzésnél

relé áramlásnál behúz

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-20...60

Védettség

IP 40

Sorkapocs védettsége

IP 20

Mechanikai adatok

Ház

ház DIN sines szereléshez

Méretek [mm]

75 x 55 x 110

Anyagok

műanyag

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db




Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0100/ 24VDC

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²

Csatlakozás



- 1: Relais áramlásellenőrzés
Érszínek :
- BN = barna
YE = sárga
GN = zöld
WH = fehér