


Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-200KLKM06...../US



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M6 külső menet	

Felhasználási terület

Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Beszerezés	felületre szerelhető RTD szilárd testekhez

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
------------------	-------------	--------------

Pontosság / eltérés

Pontosság	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------	-----	-----------------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09	[s]	3 / 9; (DIN EN 60751 szerint)
--------------------------	-----	-------------------------------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	11415,5
------	------	---------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	86,75
Ház	Becsavarozható érzékelő	
Méret	[mm]	M6 / L = 26
Menet megjelölés	M6	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M6 külső menet	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-200KLKM06...../US

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

