


## Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



## Termékjellemzők

|                     |                                   |              |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| Mérési tartomány    | -30...180 °C                      | -22...356 °F |
| Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M5 külső menet |              |

## Felhasználási terület

|            |                                               |  |
|------------|-----------------------------------------------|--|
| Mérőelem   | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |  |
| Beszerezés | felületre szerelhető RTD szilárd testekhez    |  |

## Elektromos adatok

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| Védelmi osztály | III |  |
|-----------------|-----|--|

## Mérési / beállítási tartomány

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| Mérési tartomány | -30...180 °C | -22...356 °F |
|------------------|--------------|--------------|

## Pontosság / eltérés

|           |     |                         |
|-----------|-----|-------------------------|
| Pontosság | [K] | ± (0,15 K + 0,002 x t ) |
|-----------|-----|-------------------------|

## Reakcióidők

|                          |     |                               |
|--------------------------|-----|-------------------------------|
| Válaszdinamika T05 / T09 | [s] | 3 / 8; (DIN EN 60751 szerint) |
|--------------------------|-----|-------------------------------|

## Környezeti körülmények

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| Védettség | IP 67 |  |
|-----------|-------|--|

## Tesztek / engedélyek

|      |      |         |
|------|------|---------|
| MTTF | [év] | 12683,9 |
|------|------|---------|

## Mechanikai adatok

|                     |                                   |       |
|---------------------|-----------------------------------|-------|
| Súly                | [g]                               | 159,6 |
| Ház                 | Becsavarozható érzékelő           |       |
| Méret               | [mm]                              | M5    |
| Menet megjelölés    | M5                                |       |
| Anyagok             | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |       |
| Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M5 külső menet |       |

## Megjegyzések

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| Csomagolási egység | 1 db |  |
|--------------------|------|--|

# TS4759




## Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 4 m, szilikon

### Csatlakozás



RD =                      Érszínék :  
WH =                      piros  
                              fehér