


Felületre szerelhető kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-20...115 °C	-4...239 °F
Folyamatcsatlakozás	Felületre szerelhető érzékelő 10 x 10 x 42 mm	

Felhasználási terület

Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Beszerezés	felületre szerelhető RTD szilárd testekhez

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-20...115 °C	-4...239 °F
Megjegyzés a mérési tartományhoz	mérési tartomány nem ATEX alkalmazásoknál: -20...150 °C / -4...302 °F	

Pontosság / eltérés

Pontosság	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----------	-----	-------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09	[s]	13 / 39
--------------------------	-----	---------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

ATEX eszközjelölés	 II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[év]	19025,9

Mechanikai adatok

Súly	[g]	232
Ház	Felületre szerelhető érzékelő	
Méret	[mm]	10 x 10 x 42
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Folyamatcsatlakozás	Felületre szerelhető érzékelő 10 x 10 x 42 mm	

TS522A



Felületre szerelhető kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Megjegyzések


Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, szilikon

Csatlakozás



RD =

WH =

Érszínek :

piros

fehér