


Adapter LB védőcsőhöz

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	272,155
Anyagok		ház: PBT-GF20; Tömítés: NBR
Elosztódoboz portjainak száma		2

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------




Adapter LB védőcsőhöz

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

