



A VSE OPC UA szerver alapvető licence

VSE OPC UA SERVER LIC



Felhasználási terület

Alkalmazás	OPC UA szerverszoftver ifm VSE típusú diagnosztikai elektronikához
Készülékkezelés	Készülékek egyszerű észlelése hálózaton vagy IP-címzésen keresztül
Felhasználó-kezelés	felhasználói szerepkörök és jogosultságok kiosztása felhasználói csoportok létrehozása
Licenckezelés	VSE OPC UA szerverlicenckek hozzáadása és kezelése folyamatos licenc-meghosszabbítás lehetséges

Szoftver / programozás

Nyelv	német; angol
Adathordozó	letöltés
Licensz típusa	egyszeri licenc
Licenc osztály	teljes változat



A VSE OPC UA szerver alapvető licence

VSE OPC UA SERVER LIC

Rendszer feltételek	
CPU típus (vagy jobb)	X64 vagy X86
Min. CPU ciklus	2,3 GHz
Min. CPU magszám	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafikus felbontás	1920 x 1080
Szükséges készülék-interfész	USB; LAN Adapter - RJ45
Hálózati kártya	Ethernet 1 Gbit
Hálózati protokoll	Ethernet TCP/IP
Operációs rendszer	Linux (Debian alapú) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Keretrendszer 4.7.2 vagy újabb; (csak a Microsoft támogatási időszakán belüli változatok)
Webböngésző	Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)
További szükséges szoftver	VOD001 VSE OPC UA szerver eszköz licenc
Application	
Minimális merevlemez memória	1 GB
Log files	
Minimális merevlemez memória	5 GB
Non process data	
Minimális merevlemez memória	5 GB
Process data	
Minimális merevlemez memória	64 GB
Mechanikai adatok	
Súly [g]	0,001
Megjegyzések	
Megjegyzések	Megjegyzés : Ez a termék az OPC Redistributables Agreement of Use of the OPC Foundation hatálya alá tartozó szoftvereket tartalmaz a megrendelés időpontjában érvényes verzióban